



Rankinis kontrolinis stovas - vertikalus kontrolinis stendas, Tipas: 2000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479029 2000
GTIN	2050002071599
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirtas skaitmeninio rankinio jėgos matuoklio patikros stendas.**
- **Tiksli, tiesiškai valdoma mechanika, individualiai reguliuojama.**

Versija su rankiniu ratu, skirta lėtam didelės patikros jėgos susidarymui.

Paskirtis:

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant 4 tvirtinimo varžtus jėgos matuokliams ir naudojimo instrukciją.

Priedai pasirinktinai:

Skaitmeninis dinamometras Nr. 479025 – 479027 ir priedai Nr. 479033 – 479039.

Techninis aprašymas

Pastūma (per pasukimą)	0,76 mm
Plotis	203 mm
Aukštis	799 mm

Serija	MTH-550
Ilgis	279 mm
Matavimo ribos	2000 N
Svoris	10 kg
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	ne
Pastūma (maksimali eiga)	100 mm
Pavara	Smagratis
Produkto rūšis	Kontrolinis stendas