

**SIMTEK****simturn AX ištekinimo peilis, dešininis, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270547 3,7
GTIN	2050002065352
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{min}$	3,7 mm
Ø D	4 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	0,2 mm
f	1,7 mm
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AHD4X800
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 10,2$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		