

SIMTEK**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270549 3,2 |
| GTIN | 2050002065390 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 0,2 mm |
| Ø D | 4 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| f | 1,45 mm |
| Spindulys R | 0,15 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min} | 3,2 mm |
| Gamintojo pavadinimas | APP9X800 |
| Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | $L_2 = 15,2$ mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|-----------|-------|-----------|
|--|-----------|-------|-----------|

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | | |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |