

**SIMTEK****simturn AX ištekinimo peilis, dešininis, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270551 3,2
GTIN	2050002065444
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

Ø D	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	3,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
f	1,45 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	0,2 mm
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AQCTX800
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		