

SIMTEK**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis, L2 = 35,6 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270557 6,2
GTIN	2050002065550
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	0,5 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,2 mm
Ø D	6 mm
Gamintojo pavadinimas	ABT1X800
Darbinės dalies ilgis	35,6 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 35,6$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		