



simturn AX ištekinimo peilis, kairinis, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,7mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270565 3,7 |
| GTIN | 2050002065680 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| f | 1,7 mm |
| Spindulys R | 0,15 mm |
| Ø D | 4 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min} | 3,7 mm |
| maksimalus įpjovos gylis t _{maks.} | 0,2 mm |
| Gamintojo pavadinimas | ABA7X800 |
| Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 15,2 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | tinka | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|-----------|---|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | | |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |