


**simturn AX ištekimo peilis, kairinis, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270565 4,2
GTIN	2050002065697
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	0,3 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	4,2 mm
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AGEYX800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		

Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		