



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Produktų klasė	24V

## Aprašymas

### Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

## Techninis aprašymas

f	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{\text{min}}$	1,4 mm
Spindulys R	0,1 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gamintojo pavadinimas	A53ZCBN8
Darbinės dalies ilgis	6,1 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka