



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Irankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

f	1,45 mm
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,16 mm
Ø D	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	3,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gamintojo pavadinimas	AGGVCBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka