


simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,1 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,07 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Gamintojo pavadinimas	A531CBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka