



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Irankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,2 mm
f	2,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,31 mm
Gamintojo pavadinimas	ACXECBN8
Darbinės dalies ilgis	25,4 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 25,4 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka