

**SIMTEK****simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Produktų klasė	24V

## Aprašymas

**Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

## Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	0,31 mm
f	2,95 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{\text{min}}$	6,2 mm
Spindulys R	0,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ø D	6 mm
Gamintojo pavadinimas	AEWGCBN8
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka