

BENNING**Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CM2-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Auto-V funkcija, skirta automatiniam AC/DC atpažinimui. Maža įvesties varža (LoZ), skirta atimesti „reaktyviąją įtampą“. Žemųjų dažnių filtras (HFR 800 Hz), skirtas matavimams naudojant variklius su laikrodžiu. Voltų jutiklis, skirtas bekontaktės fazės ir kabelio trūkimo bandymui. Sandėliavimas (HOLD, MAX/MIN). Nulio nustatymas.

Standartas:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Techninis aprašymas

Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD
-----------------------------	------

Reikšmių užlaikymo funkcija	ZERO
Reikšmių užlaikymo funkcija	MAX/MIN
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Pagrindinis tikslumas	0,5 %
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 600 V
Kintamoji srovė AC	10 mA – 400 A
Talpa	1 nF – 100 mF
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	27 mm
Dažnis	0,01 Hz – 50 kHz
Viršįtampio kategorija	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Baterijų kiekis	2
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 600 V
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Garsinis laidumo testas	0 – 200 Ω
Maitinimas	Baterijos
Rodmenų apimtis	4000
Nuolatinė srovė DC	10 mA – 400 A
Varža	0,1 Ω – 40 MΩ
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027060 D
Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027050 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------