


simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Spindulys R	0,15 mm
f	1,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,21 mm
Gamintojo pavadinimas	AHVVCBN8
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka