

SIMTEK**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Spindulys R	0,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Gamintojo pavadinimas	AD1KCBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka