

SIMTEK**simturn AX kopijavimo peilis, dešininis, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270591 2,7 |
| GTIN | 2050002066083 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| f | 1,2 mm |
| Spindulys R | 0,1 mm |
| Ø D | 4 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 0,5 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Gamintojo pavadinimas | ANTXX800 |
| Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 15,2 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 400 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | 210 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |