

SIMTEK**simturn AX kopijavimo peilis, kairinis, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

f	1,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ø D	4 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	0,5 mm
Spindulys R	0,1 mm
Gamintojo pavadinimas	AE5SX800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		