

**simturn AX kopijavimo peilis, dešininis, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270593 4,2
GTIN	2050002066113
Produktų klasė	24U

Aprašymas**Modelis:**

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	0,8 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Gamintojo pavadinimas	AMFJX800
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		