

**simturn AX kopijavimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270593 6,2
GTIN	2050002066120
Produktų klasė	24U

**Aprašymas****Modelis:**

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

**Techninis aprašymas**

Spindulys R	0,15 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	1,8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	6,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gamintojo pavadinimas	AACYX800
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		