

SIMTEK**simturn AX kopijavimo peilis, kairinis, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270605 6,2
GTIN	2050002066212
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Spindulys R	0,15 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6,2 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	1,8 mm
Gamintojo pavadinimas	AE5WX800
Darbinės dalies ilgis	30,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 30,5 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		