



simturn AX kopijavimo peilis, kairinis, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270601 4,2 |
| GTIN | 2050002066182 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| Spindulys R | 0,15 mm |
| Ø D | 4 mm |
| f | 1,95 mm |
| maksimalus įpjovos gylis t _{maks.} | 0,8 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Gamintojo pavadinimas | AAEUX800 |
| Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 20,3 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 400 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | 210 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |