

SIMTEK**simturn AX griovelių tekimo peilis, dešininis, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w:
7,2/1,5mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 270611 7,2/1,5 |
| GTIN | 2050002066427 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| maksimalus įpjovos gylis t _{maks.} | 2,5 mm |
| f | 3,45 mm |
| Ø D | 7 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min} | 7,2 mm |
| Įpjovos plotis w | 1,5 mm |
| Gamintojo pavadinimas | ACHZX800 |
| Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 15,2 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | 210 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |