

**SIMTEK****simturn AX griovelių tekimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
5,2/2mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270607 5,2/2
GTIN	2050002066250
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	5,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	1 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Gamintojo pavadinimas	AEKPX800
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		