

**SIMTEK****simturn AX pilno spindulio griovelių tekinimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 25,4 mm,  
Ø D<sub>min</sub>: 6,2/1,5mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270627 6,2/1,5
GTIN	2050002066915
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

Ø D	6 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Spindulys R	0,75 mm
f	2,95 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	6,2 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	1,8 mm
Gamintojo pavadinimas	AD22X800
Darbinės dalies ilgis	25,4 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
--	------------------	----------------------	------------------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		