

SIMTEK**simturn AX griovelių tekinimo peilis, kairinis, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w:
6,2/1,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270621 6,2/1,5
GTIN	2050002066809
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).
Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	1,8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Gamintojo pavadinimas	AJ0PX800
Darbinės dalies ilgis	25,4 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 25,4 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		