

SIMTEK**simturn AX pilno spindulio griovelių tekinimo peilis, dešininis, L₂ = 20,3 mm,
Ø D_{min}: 5,2/2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270625 5,2/2
GTIN	2050002066885
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	5,2 mm
įpjovos plotis w	2 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Spindulys R	1 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	1 mm
Gamintojo pavadinimas	AK1UX800
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		