

**SIMTEK****simturn AX pilno spindulio griovelių tekinimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 15,2 mm,  
Ø D<sub>min</sub> / w: 4,2/1mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270623 4,2/1
GTIN	2050002066854
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

## Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	4,2 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	0,8 mm
Spindulys R	0,5 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Įpjovos plotis w	1 mm
Gamintojo pavadinimas	AC9GX800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		