

SIMTEK**simturn AX pilno spindulio griovelių tekinimo peilis, dešininis, L₂ = 30,5 mm,
Ø D_{min}: 7,2/1,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270629 7,2/1,5
GTIN	2050002066946
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	7,2 mm
įpjovos plotis w	1,5 mm
Ø D	7 mm
Spindulys R	0,75 mm
f	3,45 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	2,5 mm
Gamintojo pavadinimas	AJX4X800
Darbinės dalies ilgis	30,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 30,5 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
--	------------------	----------------------	------------------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		