



simturn AX ašinių griovelių ištekimo peilis, kairinis, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270647 6,2/1
GTIN	2050002067257
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Dėmesio:

Didesnis įpjovimo Ø galimas be pakeitimų.

$D_1 = D_{min}$ vidinis Ø.

$D_2 = D_{min}$ išorinis Ø.

Techninis aprašymas

Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Įpjovos plotis w	1 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	2 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6,2 mm
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AH2VX800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		