

**SIMTEK****simturn AX peilis ašiniam tekimui, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 3/4mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

**Modelis:**

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

**Dėmesio:**

Didesnis įpjovimo Ø galimas be pakeitimų.

 $D_1 = D_{\min}$  vidinis Ø. $D_2 = D_{\min}$  išorinis Ø.

## Techninis aprašymas

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Įpjovos plotis w	0,5 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{\max}$ .	1,6 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	4 mm
Gamintojo pavadinimas	A2U4X800
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		