



**simturn AX ašinių griovelių ištekimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/3mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270645 6,2/3  |
| GTIN             | 2050002067240 |
| Produktų klasė   | 24U           |

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

### Dėmesio:

Didesnis įpjovimo Ø galimas be pakeitimų.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> vidinis Ø.

D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> išorinis Ø.

## Techninis aprašymas

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Spindulys R                                 | 0,15 mm                  |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>    | 6,2 mm                   |
| Įpjovos plotis w                            | 3 mm                     |
| maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub> | 6 mm                     |
| f   | 2,95 mm                  |
| Ø D   | 6 mm                     |
| Gamintojo pavadinimas                       | ABX0X800                 |
| Darbinės dalies ilgis                       | 15,2 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis                 | L <sub>2</sub> = 15,2 mm |
| Produkto rūšis                              | Tekinimas                |

**Vartotojo duomenys**

|                                | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka            | 400 m/min            | N                |
| Al >10 % Si                    | tinka            | 240 m/min            | N                |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 180 m/min            | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 130 m/min            | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 100 m/min            | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 70 m/min             | M                |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>      | tinka            | 40 m/min             | S                |
| Ketus (G)                      | tinka            | 110 m/min            | K                |
| CuZn                           | tinka            | 210 m/min            | N                |
| nepertraukiamas                | tinka            |                      |                  |
| nereguliarus                   | tinka            |                      |                  |
| drėgnas, maks.                 | tinka            |                      |                  |