

3M Scotch-Brite™

Neaustinės medžiagos kibus diskas (CER) PN-DH, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 180**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566908 180
GTIN	4064035038038
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimba prie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliai disko padėties reguliavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Universali ir naši **nilono neaustinė medžiaga su tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

Paskirtis:

Baigiamajam apdirbimui, dekoratyviniam poliravimui, blizginimui, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, taip pat **lengvam valymui** (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir **užvartų nuėmimo darbams**.

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

Techninis aprašymas

Spalva	raudona
Smulkumo laipsnis	vidutinio rupumo

Modelis	A medium
Grūdėtumo palyginimas	180
Disko Ø	125 mm
Serija	PN-DH
Šlifavimo priemonės	Keraminiai abrazyviniai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Neaustinė medžiaga iš nailono
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Gamintojo pavadinimas	PN-DH
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka