

**SIMTEK**

simturn AX ašinių griovelių ištekimo peilis, kairinis, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/2,5mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270647 6,2/2,5
GTIN	2050002067288
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

### Dėmesio:

Didesnis įpjovimo Ø galimas be pakeitimų.

$D_1 = D_{min}$  vidinis Ø.

$D_2 = D_{min}$  išorinis Ø.

## Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2,5 mm
f	2,95 mm
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	5 mm
Ø D	6 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	6,2 mm
Gamintojo pavadinimas	AGS3X800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		