



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L<sub>2</sub> = 15,2 mm,  
Tipas: 1**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 1
GTIN	2050002067301
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

### Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.  
kiaurymėms, kurių  $\varnothing$  nuo  $D_{\min}$ : 3,24 mm  
 $\varnothing$  D: 4 mm  
Žingsnis: 0,7 mm  
t: 0,38 mm  
Įpjovos plotis w: 0,09 mm  
S: 0,32

## Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių $\varnothing$ nuo $D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Įpjovos plotis w	0,09 mm
Žingsnis	0,7 mm
$\varnothing$ D	4 mm
S	0,32
Gamintojo pavadinimas	A05GX800
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm

Produkto rūšis

Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		