



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L2 = 15,2 mm,  
Tipas: 7**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 7
GTIN	2050002067363
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

### Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.  
kiaurymėms, kurių  $\varnothing$  nuo  $D_{\min}$ : 6,2 mm  
 $\varnothing D$ : 6 mm  
Žingsnis: 1 – 1,25 mm  
f: 2,95 mm  
t: 0,7 mm  
Įpjovos plotis w: 0,12 mm

## Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių $\varnothing$ nuo $D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,7 mm
Įpjovos plotis w	0,12 mm
Žingsnis	1 – 1,25 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,55
Gamintojo pavadinimas	AAT9X800

Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		