



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L2 = 15,2 mm,
Tipas: 2**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 2
GTIN	2050002067318
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min} : 3,9 mm
 \varnothing D: 4 mm
Žingsnis: 0,8 – 1 mm
f: 1,95 mm
t: 0,46 mm
Įpjovos plotis w: 0,1 mm

Techninis aprašymas

f	1,95 mm
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min}	3,9 mm
Įpjovos plotis w	0,1 mm
t	0,46 mm
\varnothing D	4 mm
Žingsnis	0,8 – 1 mm
S	0,45
Gamintojo pavadinimas	AW95X800

Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		