



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L2 = 15,2 mm,  
Tipas: 6**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 6
GTIN	2050002067356
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

### Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.  
kiaurymėms, kurių  $\varnothing$  nuo  $D_{\min}$ : 5,2 mm  
 $\varnothing D$ : 5 mm

Žingsnis: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Įpjovos plotis w: 0,06 mm

## Techninis aprašymas

f	2,45 mm
kiaurymėms, kurių $\varnothing$ nuo $D_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Įpjovos plotis w	0,06 mm
Žingsnis	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Gamintojo pavadinimas	AE44X800

Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		