



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L2 = 15,2 mm,
Tipas: 5**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 5
GTIN	2050002067349
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min} : 5,1 mm
 $\varnothing D$: 5 mm
Žingsnis: 0,75 – 1 mm
f: 2,4 mm
t: 0,57 mm
Įpjovos plotis w: 0,09 mm

Techninis aprašymas

f	2,4 mm
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min}	5,1 mm
Įpjovos plotis w	0,09 mm
t	0,57 mm
Žingsnis	0,75 – 1 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,45
Gamintojo pavadinimas	APGSX800

Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		