



simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270521 1
GTIN	2050002064874
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,1 mm
f	1,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Gamintojo pavadinimas	ADCNCBN8
Darbinės dalies ilgis	6,1 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 6,1 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka