

SIMTEK simturn MAX**KOMET® UniTurn® kopijavimo, ištekinimo peilis, dešininis, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Produktų klasė	24U

Aprašymas**Modelis:**

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

f	1,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,1 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Gamintojo pavadinimas	AW3FX800
Darbinės dalies ilgis	6,1 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 6,1 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		

Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		