



simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,1 mm
maksimalus pjovimo gylis a _p maks.	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gamintojo pavadinimas	AW36CBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka