

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Produktų klasė	24V

Aprašymas**Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,18 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AF4JCBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka