



## simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270525 3,2
GTIN	2050002064942
Produktų klasė	24V

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

### Techninis aprašymas

f	1,95 mm
Spindulys R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Vidinis aušinimas	ne
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,16 mm
Gamintojo pavadinimas	APHKCBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka