


**Tinklinis šlifavimo diskas Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567825 80
GTIN	4054596899919
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: mažiausia darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Šlifavimo diskas neužsiteršia (išvengiama apdirbamo paviršiaus broko, dulkių mazgelių).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Aukštas efektyvumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimama daug daugiau medžiagos.**

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

Techninis aprašymas

DiskoØ	150 mm
Grūdėtumas	80
Serija	310W

Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksidas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonių padėklas	austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Gamintojo pavadinimas	310W
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		