

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Šešiabriaunis: 5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293041 5
GTIN	4062406785031
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo \varnothing	5,09 mm
L	11 mm
Rakto dydis	5 mm
Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo +0,08 iki +0,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profilis	Šešiabriaunis
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Danga	WC/C
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		