

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, Šešiabriaunis: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293047 8
GTIN	4062406785154
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

L	17 mm
Tolerancija	nuo +0,08 iki +0,1 mm
Ašmenys	HSS
Rakto dydis	8 mm
Pirminio gręžimo $\varnothing$	8,14 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profilis	Šešiabriaunis
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Danga	WC/C
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		