

**Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566465 36

GTIN

638060833230

Produktų klasė

53F

Aprašymas**Modelis:**

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Didesnis medžiagos šalinimo greitis**, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Didelio našumo pluoštinis diskas su patobulintu tiksliai suformuotu Cubitron™ II grūdėtumu ir pertvarkyta konstrukcija. Dar agresyvesniam šlifavimui ir ilgesniam tarnavimo laikui, lyginant su 982C.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.

Plieno apdirbimas.

Techninis aprašymas

DiskoØ	115 mm
Grūdėtumas	36
Gamintojo pavadinimas	982CX PRO
Serija	Cubitron™II
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

