

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower U formos, stacionarus, Tipas: L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955454 L
GTIN	4062406785536
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Pusinio aukščio UNI Z-Tower su 25 mm storio bambukine lentyna. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos □ 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Gale su šepetio juostele laidams nutiesti ir papildomu kabeliu. Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Galima reguliuoti ir universaliai naudoti bei komplektuoti. 2 šoninės sienelės su galine sienele.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

**Nekonfigūruojama.****Pastaba:**

Priedus, pvz.: ženklinimo lentas, piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stūmimo rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

**Techninis aprašymas**

Gylis	750 mm
Aukštis	1920 mm

Naudingas plotis	690 mm
Svoris	86 kg
Serija	Z-Tower
Plotis	750 mm
Naudingasis gylis	510 mm
Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis	850 mm
Darbastalio storis	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9x9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė