

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ToolTruck skirta L-BOXX®, Tipas: 4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914574 4
GTIN	4062406785581
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Atviras skyrius su 4 ištraukiamomis lentynomis, tinka 4 x L-BOXX® plastikiniams sisteminiams lagaminams, kuriuos galima greitai ir lengvai išimti. 2 plastikiniai sisteminiai lagaminai L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102 ir 136. Arba alternatyva: 2 x Nr. 693330 dyd. 102; 1 x dyd. 238 (plečiant 3 ištraukiamą lentyną). **Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Centrinis užraktas** užrakina duris, stalčius ir ištraukiamas lentynas.

Spintos skyrius su durelėmis ir 2 lentynomis.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna. Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Sisteminiams lagaminams L-BOXX® į komplektą neįeina.

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	500 mm
Serija	ToolTruck

Buferis	taip
nuleidžiamas	ne
Svoris	89 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1195 mm
Durų skaičius	1
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Aukštis	1000 mm
Stalviršio medžiaga	X-ABS
Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis	370 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Synos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21