

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais skirta L-BOXX®, 16×16G, Tipas: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914575 10
GTIN	4062406785598
Produktų klasė	9GT

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Atviras skyrius su 4 ištraukiamomis lentynomis, tinka 4 × L-BOXX® plastikiniams sisteminiams lagaminams, kuriuos galima greitai ir lengvai išimti. 2 plastikiniai sisteminiai lagaminai L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102 ir 136. Arba alternatyva: 2 × Nr. 693330 dyd. 102; 1 × dyd. 238 (plečiant 3 ištraukiamą lentyną). **Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Centrinis užraktas** užrakina duris, stalčius ir ištraukiamas lentynas.

Su 6 stalčiais.

Tiekimo sudėtis:

Su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna. Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Sisteminis lagaminas L-BOXX® į komplektą neįeina.

Techninis aprašymas

Plotis	1195 mm
Gylis	500 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Aukštis	1000 mm
Stalviršio medžiaga	X-ABS
Buferis	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	400 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių naudingasis plotis G	16
Stalčių skaičius	6
Stalčių naudingasis gylis G	16×16
Svoris	104 kg
Stalčių naudingasis gylis G	16
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Serija	ToolTruck
ComfortClose	ne
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
nuleidžiamas	ne
Durų skaičius	0
Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis	370 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius

Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	16×16G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21